

UPI7P-6S-H5-D0

热探测器的激光功率测量高达6 W。



产品系列主要特性

两个减震器可以选择

- H5:36 kW/cm²
- W5:100 kW/cm²

“功率尺寸”比高

6 W 连续读数

能量模式

测量单次能量上升可高达200 J(使用W5 型)

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

[STAND-S-233](#)

规格

测量能力

最大平均功率(连续)	6 W
最大平均功率(1 分钟)	7 W
噪声等效功率 ¹	1 mW
光谱范围 ²	0.193 - 20 μm
典型升起时间 ³	0.8 s
功率校准不确定性 ⁴	±2.5 %
重复性	±0.5 %

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
2. 查看用户手册，了解校准光谱范围。
3. 按照预期。
4. 包含功率线性。

测量能力(能量模式)

最大可测量能量 ¹	15 J
噪声等效能量 ²	0.02 J
最小重复周期	4 s
最大脉冲宽度	88 ms
能量校准不确定性 ³	±5 %

1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms)，略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。
2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
3. 购买单脉冲能量校准时

损坏阈

最大平均功率密度 ¹	36 kW/cm ²
最大能量密度 ²	1 J/cm ²

1. 1064 nm, 10 W CW。May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.

物理特性

冷却	传送
----	----

孔径	17 mm
吸收器	H5
尺寸	46H x 46W x 10.7D mm
重量	0.1 kg
订购信息	
UPI7P-6S-H5-D0	201033
UPI7P-6S-H5-INT-D0	203039
UPI7P-6S-H5-IDR-D0	203327

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表